

Garant**Roterande fil Z9 – mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Typ: F1225****Beställningsdata**

Ordernummer	540709 F1225
GTIN	4045197522535
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form F rundbåge** (RBF).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Rundbåge

Huvud-Ø: 12 mm

Huvudängd L₁: 25 mm

totallängd: 65 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

förkortning tandning	Z9
Form	F1225
Formbeskrivning	Rundbåge
totallängd	65 mm
Huvud-Ø	12 mm
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickejärn / aluminium)

Huvudängd L ₁	25 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil