



## Roterande fil Z 3 - medel, med spånbrytare, HSS, Typ: AS1625



### Beställningsdata

Ordernummer	540800 AS1625
GTIN	4045197156051
Artikelklass	52D

### Beskrivning

#### Utförande:

Skaft-Ø 6 mm.

Roterande fil av HSS för vibrationskritiska tillämpningar. **Form cylinder (ZYAS), med ändgrad.**

#### Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

### Teknisk beskrivning

totallängd	65 mm
Formbeskrivning	Cylinder med ändgrad
Huvud-Ø	16 mm
Form	AS1625
Skaft-Ø	6 mm
förkortning tandning	Z3
Tandningstyp	med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad	medel
huvudlängd	25 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Roterande fil

