



Roterande fil Z 3 - medel, med spånbrytare, HSS, Typ: D1614



Beställningsdata

Ordernummer	540800 D1614
GTIN	4045197156143
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

Skaft-Ø 6 mm.

Roterande fil av HSS för vibrationskritiska tillämpningar. **Form kula** (KUD).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

totallängd	60 mm
Form	D1614
Formbeskrivning	Kulform
Huvud-Ø	16 mm
Skaft-Ø	6 mm
förkortning tandning	Z3
Tandningstyp	med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad	medel
huvudlängd	14 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Roterande fil

