


Garant**LOEU 130708 TR-H, HB7710, Typ: GG**

Beställningsdata

Ordernummer	215147 GG
GTIN	4045197866882
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm

Teknisk beskrivning

Typ	GG
Matning f_z	0,24 mm
ISO-kod vändskär	LOEU 130708 TR-H
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7710
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	300 m/min	K
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		