

Garant**LOEU 130708 TR-M, HB735, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	215151 UNI
GTIN	4045197866899
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
ISO-kod vändskär	LOEU 130708 TR-M
Hörnradi	0,8 mm
Sort	HB735
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		