

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 251708 20/16  |
| GTIN         | 4045197866981 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Underläggsplatta                 | 259031 39       |
| Funktionsbredd L <sub>4</sub>    | 25 mm           |
| Huvudängd L <sub>1</sub>         | 41 mm           |
| totallängd L                     | 125 mm          |
| Skaftmått                        | 20 mm           |
| Skruv för underläggsplatta       | 259025 3        |
| Skruv för fastspänningsanordning | 259021 1        |
| ISO-kod hållare                  | MVPCR/L 2020K16 |
| Passande vändskär                | VN.. 1604..     |
| Vändskärsstorlek                 | 16 mm           |
| Spännjärn                        | 259038 2        |
| Norm                             | Verkstadsnorm   |
| Användning                       | Höger           |
| Invändig                         | nej             |
| Inställningsvinkel κ             | 117,5 grad      |
| Användning                       | Plansvarvning   |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Användning  | Längdsvärning utvändig |
| Produktslag | Skärhållare            |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8                               | 674248 TX8 |
| Underläggsplatta Typ 39  | 259031 39  |
| Spännjärn Typ 2  | 259038 2   |
| Skruv för underläggsplatta Typ 3   | 259025 3   |
| Skruv för fastspänningsanordning Typ 1   | 259021 1   |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |