

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251708 25/16
GTIN	4045197866998
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	16 mm
Spännjärn	259038 2
totallängd L	150 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 3
Skaftmått	25 mm
ISO-kod hållare	MVPNR/L 2525M16
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Underläggsplatta	259031 39
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
Passande vändskär	VN.. 1604..
Huvudängd L ₁	41 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	117,5 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Spännjärn Typ 2	259038 2
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500