

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	170 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	40 mm
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
ISO-kod hållare	MVPCR/L 3232P16
Spännjärn	259038 2
Passande vändskär	VN.. 1604..
Skruv för underläggsplatta	259025 3
Underläggsplatta	259031 39
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
Skaftmått	32 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	117,5 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Spännjärn Typ 2	259038 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500