

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251709 20/16
GTIN	4045197867117
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	125 mm
Passande vändskär	VN.. 1604..
Huvudängd L ₁	41 mm
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Spännjärn	259038 2
Underläggsplatta	259031 39
Skruv för underläggsplatta	259025 3
ISO-kod hållare	MVPCR/L 2020K16
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
Vändskärsstorlek	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	117,5 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Spännjärn Typ 2	259038 2
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500