

Garant**Sats med roterande filar 5 delar, Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM****Beställningsdata**

Ordernummer	541400
GTIN	4045197156341
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten.

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 540200 strl. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Tandningstyp	m. sicksacktandning
förkortning tandning	Z7
Tandningsfinhetsgrad	medel

Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiAlN
Skaft-Ø	6 mm
Antal frästift	5