

HOLEX**HOLEX Pro kapskiva "2 i 1", skiv-Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563500 125
GTIN	4045197443038
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:****Universell kapskiva för stål och INOX.**

Lätt att skära och stabil.

Användningsdata:För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet v_c 80 m/s.**Specifikation:****A30Q-BF.****OBS!:**

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	böjda
Form	42
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
skivbredd	2 mm

hål-Ø	22,23 mm
Specifikation	A30Q-BF
skiv-Ø	125 mm
för materialtjocklek	6 - 10 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslip
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		