



Roterande fil Z 3 - medel, med spånbrytare, HSS, Typ: L1630



Beställningsdata

Ordernummer	540800 L1630
GTIN	4045197156235
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

Skaft-Ø 6 mm.

Roterande fil av HSS för vibrationskritiska tillämpningar. **Form rundkon** (KEL).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	Rundkon
totallängd	70 mm
Huvud-Ø	16 mm
Form	L1630
Skaft-Ø	6 mm
förkortning tandning	Z3
Tandningstyp	med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad	medel
huvudlängd	30 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Roterande fil

