

**Garant****Sats med roterande filar 8 delar, Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM****Beställningsdata**

Ordernummer	541450
GTIN	4045197156358
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten.

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

**leveransinnehåll:**

Kassett med:

Vardera 1 roterande fil nr 540200

Form A0616 / A1020 / C0616 / C1020 / D0605 / D1009 / G0618 / M1020.

**leveransinnehåll:**

vardera 1 st nr 540200 strl. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivning**

förkortning tandning	Z7
Tandningstyp	m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad	medel
Skärmaterial	VHM
Skaft-Ø	6 mm
Antal frässtift	8