

Garant**Sats med roterande filar 8 delar, Z9 – mycket grov (ickejárn/alum.), VHM****Beställningsdata**

Ordernummer	541460
GTIN	4045197679727
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten.

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 540709 strl. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

förkortning tandning	Z9
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickejárn / aluminium)
Skärmaterial	VHM

Skaft-Ø	6 mm
Antal frässtift	8