

Haktolk, Typ: E



Beställningsdata

Ordernummer	484223 E
GTIN	2050001936943
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Haktolk i mellanstorlek med ISO-toleransklass, t.ex. **nr 484223 storlek 15,8 M6** eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484223 **storlek 41,04 + 0,01/-0,02**

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppt. Gåsida med **slitagetolerans** enligt DIN 7163.

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Teknisk beskrivning

Tolktyp	Gåtolk
Tolktyp	Kassationstolk
Norm	DIN 7163
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 7150-2
Toleransområde	a
Toleransområde	b

Toleransområde	d
Toleransområde	e
Toleransområde	c
Toleransområde	cd
Toleransområde	fg
Toleransområde	ef
Toleransområde	f
Toleransområde	j
Toleransområde	js
Toleransområde	g
Toleransområde	h
Toleransområde	n
Toleransområde	k
Toleransområde	m
Toleransområde	s
Toleransområde	t
Toleransområde	p
Toleransområde	r
Toleransområde	x
Toleransområde	u
Toleransområde	v
Toleransområde	za
Toleransområde	zb
Toleransområde	y
Toleransområde	z
Toleransområde	zc
Kvalitet	12
Kvalitet	8
Kvalitet	6

Kvalitet	7
Kvalitet	9
Kvalitet	13
Kvalitet	10
Kvalitet	11
nominellt mått	15 - 18,999 mm
Material	Tolkstål
Kalibrering	L8
Produktslag	Haktolk

Tjänster

KalibreringHaktolk maximalt nom. mått 50 mm	028700 50
DAkS-kalibreringHaktolk maximalt nom. mått 5-100 mm	028710 5-100