

Garant**Skärhållare konkav axiell, Höger, Ø-områdeinstick D1 / D2: 26/39mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273828 26/39
GTIN	4045197867759
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

Användningsdata:

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 9.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

Sänk teknikvärdena med 30 – 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Största matning 0,025 mm.

Spårbredd w: 3 mm

maximalt sågdjup t_{max} : 18 mm

Teknisk beskrivning

maximal första insticksdiameter D_2	39 mm
---------------------------------------	-------

maximalt sågdjup t_{\max}	18 mm
minimal första insticksdiameter D_1	26 mm
Användning	Höger
Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Kläm-skruv	279910