

**Garant****Skärhållare konkav axiell, Höger, Ø-områdeinstick D1 / D2: 53/76mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273828 53/76
GTIN	4045197867780
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

**Användningsdata:**

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

**Reservdel:**

Spännskruv nr 279815 9.

**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

**OBS!:**

$D_1$  = minimidiameter för det första insticket /  $D_2$  = maximidiameter för det första. Instick.

Sänk teknikvärdena med 30 – 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Största matning 0,025 mm.

Spårbredd w: 3 mm

maximalt sågdjup  $t_{max}$ : 18 mm

**Teknisk beskrivning**

minimal första insticksdiameter $D_1$	53 mm
---------------------------------------	-------

maximalt sågdjup $t_{\max}$	18 mm
maximal första insticksdiameter $D_2$	76 mm
Användning	Höger
Spårbredd $w$	3 mm
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Kläm-skruv	279910