


**HOLEX****Slipskiva (A), Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	553950 80
GTIN	4045197331113
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Optimal förbindelse mellan stödtallrik och slipskiva med snabbytessystem (invändig gänga).  
Snabbt och enkelt byte av slippapper för hand, även efter krävande användning.

**Normalkorund (A)** för universell användning.

Slippapperets helt centrerade placering ger vibrationsfri gång.

**Användningsdata:**

**För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer** inom verktygs-, form- och modelltillverkning, liksom vid maskin-, apparat- och tanktillverkning. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

**OBS!:**

Ytterligare mått och kornstorlekar levereras vid begäran.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
skiv-Ø	50,8 mm
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
maximalt varvtal:	25000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50M  
mm

553920 50M