

## Haktolk, Typ: G



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 484223 G      |
| GTIN         | 2050001936967 |
| Artikelklass | 48B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Haktolk i mellanstorlek med ISO-toleransklass, t.ex. **nr 484223 storlek 15,8 M6** eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484223 **storlek 41,04 + 0,01/-0,02**

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppt. Gåsida med **slitagetolerans** enligt DIN 7163.

#### Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

### Teknisk beskrivning

|                |                |
|----------------|----------------|
| Tolktyp        | Gåtolk         |
| Tolktyp        | Kassationstolk |
| Norm           | DIN 7163       |
| Norm           | DIN 7164       |
| Norm           | DIN 7150-2     |
| Toleransområde | a              |
| Toleransområde | b              |

|                |    |
|----------------|----|
| Toleransområde | d  |
| Toleransområde | e  |
| Toleransområde | c  |
| Toleransområde | cd |
| Toleransområde | f  |
| Toleransområde | fg |
| Toleransområde | ef |
| Toleransområde | j  |
| Toleransområde | js |
| Toleransområde | g  |
| Toleransområde | h  |
| Toleransområde | n  |
| Toleransområde | m  |
| Toleransområde | k  |
| Toleransområde | s  |
| Toleransområde | t  |
| Toleransområde | p  |
| Toleransområde | r  |
| Toleransområde | x  |
| Toleransområde | u  |
| Toleransområde | v  |
| Toleransområde | za |
| Toleransområde | zb |
| Toleransområde | y  |
| Toleransområde | z  |
| Toleransområde | zc |
| Kvalitet       | 8  |
| Kvalitet       | 10 |
| Kvalitet       | 12 |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kvalitet       | 13             |
| Kvalitet       | 9              |
| Kvalitet       | 11             |
| Kvalitet       | 6              |
| Kvalitet       | 7              |
| Material       | Tolkstål       |
| nominellt mått | 23 - 27,999 mm |
| Kalibrering    | L8             |
| Produktslag    | Haktolk        |

## Tjänster

|   |              |
|---|--------------|
| KalibreringHaktolk maximalt nom. mått 50 mm         | 028700 50    |
| DAkS-kalibreringHaktolk maximalt nom. mått 5-100 mm | 028710 5-100 |