

**Garant****Skärhållare konkav axiell, Vänster, Ø-områdeinstick D1 / D2: 110/170mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273829 110/170
GTIN	4045197867933
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

**Användningsdata:**

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

**Reservdel:**

Spännskruv nr 279815 9.

**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

**OBS!:**

$D_1$  = minimidiameter för det första insticket /  $D_2$  = maximidiameter för det första. Instick.

Sänk teknikvärdena med 30 – 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Största matning 0,025 mm.

Spårbredd w: 3 mm

maximalt sågdjup  $t_{max}$ : 18 mm

**Teknisk beskrivning**

maximalt sågdjup $t_{max}$	18 mm
----------------------------	-------

minimal första insticksdiameter $D_1$	110 mm
maximal första insticksdiameter $D_2$	170 mm
Användning	Vänster
Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Kläm-skruv	279910