

Haktolk, Typ: P



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 484223 P |
| GTIN | 2050001937056 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Haktolk i mellanstorlek med ISO-toleransklass, t.ex. **nr 484223 storlek 15,8 M6** eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484223 **storlek 41,04 + 0,01/-0,02**

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppt. Gåsida med **slitagetolerans** enligt DIN 7163.

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|----------------|
| Tolktyp | Gåtolk |
| Tolktyp | Kassationstolk |
| Norm | DIN 7163 |
| Norm | DIN 7164 |
| Norm | DIN 7150-2 |
| Toleransområde | a |
| Toleransområde | b |

| | |
|----------------|----|
| Toleransområde | d |
| Toleransområde | e |
| Toleransområde | c |
| Toleransområde | cd |
| Toleransområde | fg |
| Toleransområde | ef |
| Toleransområde | f |
| Toleransområde | j |
| Toleransområde | js |
| Toleransområde | g |
| Toleransområde | h |
| Toleransområde | n |
| Toleransområde | k |
| Toleransområde | m |
| Toleransområde | s |
| Toleransområde | t |
| Toleransområde | p |
| Toleransområde | r |
| Toleransområde | x |
| Toleransområde | u |
| Toleransområde | v |
| Toleransområde | za |
| Toleransområde | zb |
| Toleransområde | y |
| Toleransområde | z |
| Toleransområde | zc |
| Kvalitet | 10 |
| Kvalitet | 8 |
| Kvalitet | 6 |

| | |
|----------------|----------------|
| Kvalitet | 11 |
| Kvalitet | 7 |
| Kvalitet | 12 |
| Kvalitet | 13 |
| Kvalitet | 9 |
| nominellt mått | 76 - 82,999 mm |
| Material | Tolkstål |
| Kalibrering | L8 |
| Produktslag | Haktolk |

Tjänster

| | |
|---|--------------|
| DAkS-kalibreringHaktolk maximalt nom. mått 5-100 mm | 028710 5-100 |
| KalibreringHaktolk maximalt nom. mått 200 mm | 028700 200 |