

**Garant****Slimad hydraulchuck, HSK-E 40 A = 85, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307526 6
GTIN	4045197868442
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Synnerligen smalt utförande (3°-kontur).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.
- Användning av reducerhylsor möjlig.

**Fördel:**

- Temperaturbeständig tack vare helt slutet system, dvs. inga lödda tryckkammare. .
- Idealiska dämpningsegenskaper
- Hög momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.

**Användningsdata:**

Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.

**När mindre kast är nödvändiga.**

För borring, brotschning och fräsning.

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

**Specialtillbehör:**

Reducerhylsor nr 302135 – 302165.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
L <sub>2</sub>	46 mm

Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>3</sub>	16,8 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
utkragningslängd A-mått	85 mm
fäste	HSK-E 40 A = 85
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck