

Garant**Slimad hydraulchuck, BT 30 A = 85, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303446 8
GTIN	4045197868596
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Extremt smalt utförande (3°-kontur).
- Idealiska dämpningsegenskaper.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårdbearbetade.

Användningsdata:

- Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
- Där en reducerad störkontur krävs.
- För borrar, brotschning och fräsning.
- För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, reduceringshylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	40 mm
L ₂	46 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm
Ø D ₃	20,8 mm
Ø D ₂	16 mm

utkragningslängd A-mått	85 mm
fäste	BT 30 A = 85
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30