

Garant**Slimad hydraulchuck, SK 40 A = 200, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302096 10
GTIN	4045197868688
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Synnerligen smalt utförande (3°-kontur)
- Förädlad ytstruktur.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.
- Användning av reducerhylsor möjlig.

Användningsdata:

bearbetning vid verktygs- och formtillverkning **När mindre kast är nödvändiga.** för borrar, brotschning och fräsning För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	200 mm
L ₂	162 mm
Utvändig-Ø D	49,5 mm
Ø D ₃	41,4 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm

Ø D ₂	20 mm
fäste	SK 40 A = 200
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/302096-10>