

Garant**Borrchuckar form AD/B, BT 40, spännvidd: 0,3-10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303175 0,3-10
GTIN	4045197868794
Artikelklass	31B

Beskrivning**Utförande:**

För höger- och vänstergång.

Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.

Med invändig kylning upp till max. 50 bar. Max. smal konstruktion för de vanligaste Ø upp till 10,2 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel**.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

spännvidd	0,3 - 10,2 mm
Lös chucknyckel nr 627425	SW 4
utkragningenslängd A-mått	73 mm
Utvändig-Ø D	38 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB

Invändig	ja, med max. 50 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 µm
Produktslag	Kort borrhuck

Tillbehör

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 4 mm	627481 4
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40