

Garant**Borrchuckar Form A, HSK-A 63, spännvidd: 0,3-10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 307682 0,3-10 |
| GTIN | 4045197868800 |
| Artikelklass | 31B |

Beskrivning**Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Med invändig kylning upp till max. 50 bar.

Rundgångsnoggrannhet < 20 µm. Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.

Specialtillbehör:

Hylsnyckel nr 309890. Kylvätskerör nr 309880.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|---------------|
| Lös chucknyckel nr 627425 | NV 4 |
| utkragningslängd A-mått | 96,5 mm |
| spännvidd | 0,3 - 10,2 mm |
| konstruktion | smal |
| Utvändig-Ø D | 38 mm |
| fäste | HSK-A 63 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Hållare norm | DIN 69882-7 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm | DIN 69893-1 |
| Form | A |
| Invändig | ja, med max. 50 bar |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 20 µm |
| Produktslag | Kort borrchuck |

Tillbehör

| | |
|---|----------|
| Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 4 mm | 627481 4 |
|---|----------|