

Garant**Borrchuckar, PSC 40, spännvidd: 0,3-10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Artikelklass	31B

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.
- För höger- och vänstergång.
- Sandblästrad.

Max. smal chuck för de vanligaste \varnothing 0,3 – 10,2 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel**.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893.

Teknisk beskrivning

Utvändig- \varnothing D	36 mm
utkragningsslängd A-mått	74 mm
spännvidd	0,3 - 10,2 mm
Lös chucknyckel nr 627425	NV 4
fäste	PSC 40
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Maximalt åtdragningsmoment M _{d max}	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borchuck

Tillbehör

Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 4 mm	627481 4
---	----------