



Slagbormaskin, Typ: GBH228F



Beställningsdata

Ordernummer	075510 GBH228F
GTIN	3165140843669
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Robust slagbormaskin med **SDS-plus-verktygshållare** och stark borrarprogression.

- **Överlastskydd** för skydd av användaren och maskinen.
- **Steglös varvtalsreglering** för ren förborrning.
- **Många användningsområden** tack vare mejslingsfunktionen (rotationsstopp).
- **Höger-/vänstergång** för att lossa fastklämda borrar.
- **Byteschuck** för snabbt byte mellan slagborrning i betong och borring utan slag i trä och metall.
- **Slagstopp** för borring i trä och stål.
- **27 % mindre andel vibrationer** jämfört med föregående modell tack vare aktiv vibrationsdämpning.

Fördel:

Slagenergi 3,2 joule.

leveransinnehåll:

Inklusive sidohandtag, maskinduk. Inklusive snannchuck 13 mm, utbyteschuck SDS-plus, djupanslag 210 mm, L-BOXX 136.

OBS!:

Passande HM-slagbormaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
maximal spiralborr-Ø i betong	28 mm
maximala vibrationer enligt EN	11 m/s ²
tillverkarens beteckning	GBH 2-28 F
form verktygshållare	SDS-Plus
vikt	3,1 kg
effektförbrukning	880 W
slagenergi	3,2 J
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximal slagfrekvens	4000 min ⁻¹
Skaft	SDS Plus
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagbormaskin

Tillbehör

Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 8 mm	787040 8
Sats med universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 6-12 mm	787055 6-12
Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 6 mm	787045 6
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 6 mm	787047 6
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 4 mm	787040 4
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 8 mm	787047 8
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 6 mm	787040 6
Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 12 mm	787045 12

Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-Ø 10 mm	787060 10
Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 8 mm	787045 8
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 10 mm	787047 10
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 10 mm	787040 10
Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 10 mm	787045 10
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 12 mm	787040 12
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 4 mm	787047 4
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 5 mm	787040 5
Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-Ø 8 mm	787060 8
Sats med universalborr av hårdmetall Borr-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Hårdmetalluniversalbitsborrsats, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-Ø 12 mm	787060 12
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 5 mm	787047 5