

**Garant****Slimad hydraulchuck, BT 40 A = 160, Spännhylsa D1: 8 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303467 8
GTIN	4045197868893
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Extremt smalt utförande (3°-kontur).**
- **Idealiska dämpningsegenskaper.**
- **Möjligt med axiell längdjustering.**
- **Skaften hårdbearbetade.**

**Användningsdata:**

- **Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.**
- **Där en reducerad störkontur krävs.**
- **För borrar, brotschning och fräsning.**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, reduceringshylsor nr 302135 – 302180.

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Ø D<sub>3</sub>: 34,6 mm

Utvändig-Ø D: 49,5 mm

L<sub>2</sub>: 111,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>3</sub>	34,6 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	8 mm
Utvändig-Ø D	49,5 mm

L <sub>2</sub>	111,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
fäste	BT 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 40 SK	308820 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40

Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40