

Garant**Slimad hydraulchuck, BT 40 A = 160, Spännhylsa D1: 10 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303467 10
GTIN	4045197868909
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Extremt smalt utförande (3°-kontur).
- Idealiska dämpningsegenskaper.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.

Användningsdata:

- Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
- Där en reducerad störkontur krävs.
- För borrar, brotschning och fräsning.
- För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, reduceringshylsor nr 302135 – 302180.

Ø D₂: 20 mm

Ø D₃: 36,3 mm

Utvändig-Ø D: 49,5 mm

L₂: 113 mm

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	10 mm
L ₂	113 mm
Ø D ₃	36,3 mm

Ø D ₂	20 mm
Utvändig-Ø D	49,5 mm
fäste	BT 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 40 SK	308820 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40