

Garant**Slimad hydraulchuck, BT 40 A = 160, Spännhylsa D1: 12 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303467 12
GTIN	4045197868916
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Extremt smalt utförande (3°-kontur).
- Idealiska dämpningsegenskaper.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårdbearbetade.

Användningsdata:

- Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
- Där en reducerad störkontur krävs.
- För borrar, brotschning och fräsning.
- För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, reduceringshylsor nr 302135 – 302180.

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 37,9 mm

Utvändig-Ø D: 49,5 mm

L₂: 114 mm

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	12 mm
Ø D ₃	37,9 mm
L ₂	114 mm

Utvändig-Ø D	49,5 mm
Ø D ₂	22 mm
fäste	BT 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 3 mm	302135 3
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 3 mm	302140 3
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 5 mm	302135 5
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 6 mm	302135 6

Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 5 mm	302140 5
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 6 mm	302140 6
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 4 mm	302135 4
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 8 mm	302135 8
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 40 SK	308820 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 8 mm	302140 8
Slitsad reducerhylsa Spännhylsa D1 4 mm	302140 4
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40