

Garant**Slimad hydraulchuck, BT 40 A = 200, Spännhylsa D1: 6 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303468 6
GTIN	4045197868923
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Extremt smalt utförande (3°-kontur).
- Idealiska dämpningsegenskaper.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårdbearbetade.

Användningsdata:

- Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
- Där en reducerad störkontur krävs.
- För borrar, brotschning och fräsning.
- För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, reduceringshylsor nr 302135 – 302180.

Ø D₂: 16 mm

Ø D₃: 37,9 mm

Utvändig-Ø D: 49,5 mm

L₂: 152,5 mm

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	16 mm
Utvändig-Ø D	49,5 mm
Ø D ₃	37,9 mm

L ₂	152,5 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
fäste	BT 40 A = 200
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 40 SK	308820 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
	308810 40

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK

308812 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40

308806 40

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40

308760 40

Dragtapp 60° tätad passar för konor 40

308780 40

Dragtapp 90° tätad passar för konor 40

308795 40