

## Haktolk, a – zc, Nominell Ø: 60mm



### Beställningsdata

Ordernummer	484222 60
GTIN	2050001063045
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppt. Gåsida med **slitagetolerans** enligt DIN 7163.

För ISO-toleransfärtlägen **A – ZC** i **grundtoleransgraderna 6 – 13**.

#### Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

#### OBS!:

Definiera önskad toleransklass. Uppge vid beställning **toleransfärtläge (A – ZC)** och grundtoleransgrad (6 – 13) t.ex. nr 484222 storlek **10f9**. Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Tolktyp	Gåtolk
Tolktyp	Kassationstolk
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7163
Toleransområde	a

Toleransområde	b
Toleransområde	c
Toleransområde	cd
Toleransområde	d
Toleransområde	e
Toleransområde	ef
Toleransområde	f
Toleransområde	fg
Toleransområde	g
Toleransområde	h
Toleransområde	j
Toleransområde	js
Toleransområde	k
Toleransområde	m
Toleransområde	n
Toleransområde	p
Toleransområde	r
Toleransområde	s
Toleransområde	t
Toleransområde	u
Toleransområde	v
Toleransområde	x
Toleransområde	y
Toleransområde	z
Toleransområde	za
Toleransområde	zb
Toleransområde	zc
Kvalitet	13
Kvalitet	12

Kvalitet	7
Kvalitet	11
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	6
Kvalitet	10
Material	Tolkstål
nominellt mått	60 mm
Produktnamnsattribut	a – zc
Kalibrering	L8
Produktslag	Haktolk

## Tjänster

KalibreringHaktolk maximalt nom. mått 200 mm	028700 200
DAkS-kalibreringHaktolk maximalt nom. mått 5-100 mm	028710 5-100