

## Kilspårstolk, A–ZC, nominellt mått: 5mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 484406 5      |
| GTIN         | 2050001063151 |
| Artikelklass | 48B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164. Tolkstomme av härdat stål.

Axelspårstolkar för ISO-**toleransfältlägen A – ZC** i **grundtoleransgraderna 7 – 13**. Vid beställning behövs uppgift om nominell diameter, toleransfält läget och grundtoleransgraden resp. toleransklassen, t.ex. nr 484406 storlek 10M6.

#### Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### OBS!:

Definiera önskad toleransklass. Uppge vid beställning **toleransfältläge (A – ZC)** och grundtoleransgrad (7 – 13) t.ex. nr 484406 storlek **10M6**. Axelspårstolk med mellanmått och alla nominella mått se nr 484409; 484411.

### Teknisk beskrivning

|                |      |
|----------------|------|
| nominellt mått | 5 mm |
| Toleransområde | A    |
| Toleransområde | B    |
| Toleransområde | C    |
| Toleransområde | CD   |
| Toleransområde | D    |

|                |    |
|----------------|----|
| Toleransområde | E  |
| Toleransområde | EF |
| Toleransområde | F  |
| Toleransområde | FG |
| Toleransområde | G  |
| Toleransområde | J  |
| Toleransområde | H  |
| Toleransområde | JS |
| Toleransområde | K  |
| Toleransområde | M  |
| Toleransområde | P  |
| Toleransområde | N  |
| Toleransområde | R  |
| Toleransområde | S  |
| Toleransområde | U  |
| Toleransområde | T  |
| Toleransområde | V  |
| Toleransområde | X  |
| Toleransområde | Z  |
| Toleransområde | E  |
| Toleransområde | ZA |
| Toleransområde | ZB |
| Toleransområde | ZC |
| Kvalitet       | 7  |
| Kvalitet       | 8  |
| Kvalitet       | 9  |
| Kvalitet       | 10 |
| Kvalitet       | 11 |
| Kvalitet       | 12 |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Kvalitet             | 13                |
| Norm                 | DIN EN ISO 1938-1 |
| Material             | härdat stål       |
| Produktnamnsattribut | A-ZC              |
| Kalibrering          | L6                |
| Produktslag          | Axelspårstolk     |

### Tjänster

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| KalibreringHåltolk Maximal Ø 20 mm | 028300 20 |
|------------------------------------|-----------|