

Kilspårstolk, P9, nominellt mått: 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	484402 5
GTIN	2050001063274
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164.
Tolkstomme av härdat stål.

Axelspårstolkar **med toleransklass P9**.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Teknisk beskrivning

nominellt mått	5 mm
Toleransområde	P
Kvalitet	9
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Material	härdat stål
Passning	P9
Produktnamnsattribut	P9
Kalibrering	L6
Produktslag	Axelspårstolk

Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 20 mm

028300 20