

Haktolk, a – zc, Nominell Ø: 11mm



Beställningsdata

Ordernummer	484222 11
GTIN	2050001062765
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppt. Gåsida med **slitagetolerans** enligt DIN 7163.

För ISO-toleransfärtlägen **A – ZC** i **grundtoleransgraderna 6 – 13**.

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

OBS!:

Definiera önskad toleransklass. Uppge vid beställning **toleransfärtläge (A – ZC)** och grundtoleransgrad (6 – 13) t.ex. nr 484222 storlek **10f9**. Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Tolktyp	Gåtolk
Tolktyp	Kassationstolk
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7163
Toleransområde	a

Toleransområde	b
Toleransområde	c
Toleransområde	cd
Toleransområde	d
Toleransområde	e
Toleransområde	ef
Toleransområde	f
Toleransområde	fg
Toleransområde	g
Toleransområde	h
Toleransområde	j
Toleransområde	js
Toleransområde	k
Toleransområde	m
Toleransområde	n
Toleransområde	p
Toleransområde	r
Toleransområde	s
Toleransområde	t
Toleransområde	u
Toleransområde	v
Toleransområde	x
Toleransområde	y
Toleransområde	z
Toleransområde	za
Toleransområde	zb
Toleransområde	zc
Kvalitet	13
Kvalitet	10

Kvalitet	7
Kvalitet	6
Kvalitet	11
Kvalitet	9
Kvalitet	12
Kvalitet	8
nominellt mått	11 mm
Material	Tolkstål
Produktnamnsattribut	a – zc
Kalibrering	L8
Produktslag	Haktolk

Tjänster

DAkKS-kalibreringHaktolk maximalt nom. mått 5-100 mm	028710 5-100
KalibreringHaktolk maximalt nom. mått 50 mm	028700 50