

3M Roloc™**Slipskiva 984F, Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 60**

Beställningsdata

Ordernummer	554005 60
GTIN	30051141277098
Artikelklass	53M

Beskrivning

Utförande:

Mycket hög avverknings effekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikorn (CER).

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Med precisionsformat **Cubitron™ II** slipkorn.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	60
skiv-Ø	50,8 mm
Slipmedel	Cubitron™ II

Slipmedlets beteckning	Keramik
slipmedelsunderlag	kantstabila underlägg
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
tillverkarens beteckning	984F
passar till snabbytessystem	Roloc™
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mmhårt Utvändig Ø 50 mm

554089 50