

3M Roloc™**Slipskiva 237AA, Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 400**

Beställningsdata

Ordernummer	554008 400
GTIN	2050001743053
Artikelklass	53M

Beskrivning

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

237AA Trizact™ med finstrukturerad pyramidformad yta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Speciellt för **ytbehandling** av hårda och svårbearbetade material som **rostfritt stål, titan, höglegerade stål** etc. Mer konstant, **reproducerbar finish och längre utslitningstid** än slipskivor med jämförbar kornstorlek.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

Färgkod	grön
Kornstorlek	400

3M-kornbeteckning	A45
skiv-Ø	50,8 mm
Slipmedel	Mineralpartiklar av aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
tillverkarens beteckning	237AA Trizact™
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mmhårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50

