

**Garant****Slipskiva (CER), Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 36**

## Beställningsdata

Ordernummer	554012 36
GTIN	4045197525970
Artikelklass	51E

## Beskrivning

### Utförande:

**Snabbytessystem** med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

**Mycket hög avverkningsseffekt och lång utslitningstid** tack vare självskärpande keramikkorn (CER).

### Användningsdata:

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

### OBS!:

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

## Teknisk beskrivning

Kornstorlek	36
skiv-Ø	50,8 mm
Slipmedel	Keramikkorn (CER)

Slipmedlets beteckning	Keramik
slipmedelsunderlag	fiberunderlag
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
maximalt varvtal:	25000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50