



Ultra spännklämma, kantig, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	370034 1
GTIN	4046368339501
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Klons kontur skapar en lätt nedåtdragning.
- Låg spännhöjd sparar material.
- Högre skärdata tack vare formanpassad fastspänning.

Användningsdata:

Som anslag i fixturer i kombination med Pitbull-klämmorna nr 370025; 370030 eller excenter-spännklämmorna nr 370001; 370005; 370008.

Perfekt för multipeluppspanning.

leveransinnehåll:

1 spännklämma inklusive skruv.

Teknisk beskrivning

bredd B	12,7 mm
längd L	19,05 mm
rekommenderad fastspänningshöjd	1,5 - 1,9 mm
Ø D ₁	för M5
höjd H	6,35 mm
skruv enligt norm	M5×12

Norm	DIN 7984
Produktlag	Spännklämma