




Ultra spännklämma, kantig, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	370034 2
GTIN	4046368339341
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Klons kontur skapar en lätt nedåtdragning.
- Låg spännhöjd sparar material.
- Högre skärdata tack vare formanpassad fastspänning.

Användningsdata:

Som anslag i fixturer i kombination med Pitbull-klämmorna nr 370025; 370030 eller excenter-spännklämmorna nr 370001; 370005; 370008.

Perfekt för multipeluppsspänning.

leveransinnehåll:

1 spännklämma inklusive skruv.

Teknisk beskrivning

höjd H	7,92 mm
rekommenderad fastspänningshöjd	1,5 - 3 mm
bredd B	19,05 mm
längd L	19,05 mm
Ø D ₁	för M5
skruv enligt norm	M5×12

Norm	DIN 7984
Produktlag	Spännklämma