



## Ultra spännklämma, kantig, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	370034 3
GTIN	4046368339006
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Klons kontur skapar en lätt nedåtdragning.**
- **Låg spännhöjd sparar material.**
- **Högre skärdata tack vare formanpassad fastspänning.**

#### Användningsdata:

Som anslag i fixturer i kombination med Pitbull-klämmorna nr 370025; 370030 eller excenter-spännklämmorna nr 370001; 370005; 370008.

Perfekt för multipeluppsspänning.

#### leveransinnehåll:

1 spännklämma inklusive skruv.

### Teknisk beskrivning

bredd B	25,4 mm
rekommenderad fastspänningshöjd	1,5 - 3 mm
längd L	19,05 mm
höjd H	7,92 mm
Ø D <sub>1</sub>	för M5
skruv enligt norm	M5×12
Norm	DIN 7984

Produktslag

Spännklämma