



## Ultra spännklämma, kantig, Typ: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	370034 4
GTIN	4046368331505
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Klons kontur skapar en lätt nedåtdragning.
- Låg spännhöjd sparar material.
- Högre skärdata tack vare formanpassad fastspänning.

#### Användningsdata:

Som anslag i fixturer i kombination med Pitbull-klämmorna nr 370025; 370030 eller excenter-spännklämmorna nr 370001; 370005; 370008.

Perfekt för multipeluppsspänning.

#### leveransinnehåll:

1 spännklämma inklusive skruv.

### Teknisk beskrivning

rekommenderad fastspänningshöjd	1,5 - 5,6 mm
längd L	25,4 mm
Ø D <sub>1</sub>	för M8
höjd H	12,7 mm
bredd B	25,4 mm
skruv enligt norm	M8×16

Norm	DIN 912
Produktslag	Spännklämma