



Soft Job lamellrondell (ZA), Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 80



Beställningsdata

Ordernummer	554030 80
GTIN	9003172469850
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Snabbytessystem med utvändig gänga av plast (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Mycket flexibelt utförande med stående lameller och utskjutande lameller **för extremt mjuk och jämn slipning**.

Mini-lamellslipskivor med överlappande lameller ger till skillnad från vanliga lamellslipskivor **längre cykeltider**, flexiblare **slipning** och en **jämnare slipbild** (råhetsvärde) upp till slitagegränsen.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Gänga: Roloc™ snabbytessystem

maximalt varvtal: 20000 min⁻¹

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
skiv-Ø	50,8 mm
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)

Slipmedlets beteckning	ZA
slipmedelsunderlag	Plasterygg
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
Gänga	Roloc™ snabbytessystem
maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
Produktslag	Lamellslipskiva

Tillbehör

Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50