

Garant**ER-hylschuckar, HSK-A 100 A = 130, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	305488 16
GTIN	4045197870070
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Uppborrad genomgång (utan ställskruv).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	130 mm
Utvändig-Ø D	28 mm
För ER-spännhylsor	16
spännvidd	0,5 - 10 mm
fäste	HSK-A 100 A = 130
Hållare norm	DIN 69882-6

Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mmmed tätning och munstycken	309165
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
HiRunER chucknyckel för momentnyckel Typ 16	309749 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-hylsmutterHigh Speed för ER 16	309610 16
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mmmed tätning	309164
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309012
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309160
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spänntångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning	309014
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7