

Garant**Roterande fil Z9 – mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Typ: A1225****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 543709 A1225 |
| GTIN | 4045197522344 |
| Artikelklass | 51D |

Beskrivning**Utförande:**

Extra stabilt skaft med \varnothing 8 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form cylinder utan ändgrad (ZYA).**

Användningsdata:

För fräsarbeten med mycket stora påkänningar.

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Huvud- \varnothing | 12 mm |
| Tandningsfinhetsgrad | mycket grov (ickejärn / aluminium) |
| totallängd | 65 mm |
| Formbeskrivning | Cylinder |
| förkortning tandning | Z9 |
| Form | A1225 |
| Skaft- \varnothing | 8 mm |
| huvudlängd | 25 mm |
| Serie | Filtandning Z9 |

| | |
|--------------|---------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Roterande fil |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig | | |