

Garant**Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 130, Dorndiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306566 40
GTIN	4045197870209
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Spänn diameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	130 mm
Dorndiameter d ₁	40 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
Frässpindellängd L ₄	27 mm
Utvändig-Ø D	89 mm
passande specialnyckel nr 309840	40
Spännhylsa D ₁	40 mm

fäste	HSK-A 63 A = 130
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-3
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 40	309890 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
HSK-kylmedierör för HSK 40	309880 40