


**3M Roloc™****Slipskiva 237AA, Ø 76,2 mm, Kornstorlek: 180**

## Beställningsdata

Ordernummer	554009 180
GTIN	2050001743091
Artikelklass	53M

## Beskrivning

### Utförande:

**Snabbytessystem** med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

237AA Trizact™ med finstrukturerad pyramidformad yta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid.

### Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Speciellt för **ytbehandling** av hårda och svårbearbetade material som **rostfritt stål, titan, höglegerade stål** etc. Mer konstant, **reproducerbar finish och längre utslitningstid** än slipskivor med jämförbar kornstorlek.

### OBS!:

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

## Teknisk beskrivning

3M-kornbeteckning	A100
Färgkod	blå

Kornstorlek	180
skiv-Ø	50,8 mm
Slipmedel	Mineralpartiklar av aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
tillverkarens beteckning	237AA Trizact™
maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 75 mm	554090 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmjuk Utvändig Ø 75 mm	554091 75
Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm	554088 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedelhårt Utvändig Ø 75 mm	554093 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedel Utvändig Ø 75 mm	554092 75

Gummirondell skaft-Ø 6 mmhårt Utvändig Ø 75 mm	554089 75
Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm	554094 75