



Lamellrondell V2 Power (ZA), plan-konvex för stål, Ø 125 mm, Kornstorlek: 40



Beställningsdata

Ordernummer	565462 40
GTIN	4027497504060
Artikelklass	53L

Beskrivning

Utförande:

Den **patenterade, bågformade lamellformen** och placeringen ger bästa möjliga beläggningstjocklek för utomordentlig slipeffekt och livslängd.

Glasfiberrondell för **universell användning**.

Ren **zirkonkorund** på blandväv av polyester och bomull. Mycket aggressiv på grund av den öppna kornspridningen.

Användningsdata:

Vibrationssnålt arbete och lång användningstid.

OBS!:

Rygglös lamellrondell SLTflex för mjuk slipning, bearbetning av kälfogar etc. finns under nr 566300 och framåt.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Kornstorlek	40
Formbeskrivning	plan-konvex

skiv-Ø	125 mm
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
Rygg	Glasfiberrygg
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		