



## Lamellrondell SLTT (ZA-Power), plan-konvex för stål och rostfritt stål, Ø 178 mm, Kornstorlek: 40



### Beställningsdata

Ordernummer	565413 40
GTIN	4027497388790
Artikelklass	53L

### Beskrivning

#### Utförande:

Den **patenterade, bågformade lamellformen** och placeringen ger bästa möjliga beläggningstjocklek för utomordentlig slipeffekt och livslängd.

Robust bärrondell av stålplåt. Tyst och vibrationssnål.

Speciell **zirkonkorundblandning** med slipaktiv beläggning för sval slipning.

#### Användningsdata:

För **högsta slipeffekt** vid lång utslitningstid.

#### OBS!:

Rygglös lamellrondell SLTflex för mjuk slipning, bearbetning av kälfgogar etc. finns under nr 566300 och framåt.

### Teknisk beskrivning

Kornstorlek	40
Formbeskrivning	plan-konvex
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	178 mm
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 178 mm
Rygg	Stålplåtsrygg
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		